

**Szczypce tnące środkowe, długość całkowita: 250mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	725800 250
GTIN	4003773034070
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

Szczególnie mocne szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami. Twardość ostrzy ok. 64 HRC. Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Zaleta:

Nakład siły mniejszy w porównaniu ze szczypcami tnącymi bocznymi o tej samej długości.

Norma:

DIN ISO 5743

Materiał:

Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa, kuta i wielostopniowo hartowana w oleju.

Opis techniczny

długość całkowita	250 mm
do cięcia miękkiego drutu do Ø	5 mm
do cięcia drutu fortepianowego do Ø	3,5 mm
do cięcia twardego drutu do Ø	3,8 mm
norma	DIN ISO 5743
Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym.
główka	proste
metoda wykonania	Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 64 HRC

materiał	Stal wysokowydajna chromowo-wanadowa
powierzchnia	Szczypce czernione, główka polerowana.
Rodzaj produktu	Szczypce tnące