

**Garant****Ściernice trzpieniowe zgrubne, AW-AN, Typ: ZY1632****Dane zamówienia**

Numer katalogowy 551700 ZY1632

GTIN 4045197239747

Klasa artykułu 51E

**Opis****Wykonanie:**

Ściernice trzpieniowe **GARANT** (z certyfikatem OSA i sprawdzone według EN 12 413) są pod względem twardości, lepszycza, gatunków i wielkości ziarna dostosowane szczególnie do podanych przypadków i dla możliwie dużego spektrum zastosowań. Dokładność ruchu obrotowego gwarantuje bezwibracyjną pracę, tym samym chroni człowieka, maszynę i obrabiany przedmiot. Ściernice trzpieniowe **GARANT** znajdują uniwersalne zastosowanie przy obróbce **krawędzi i przy szlifie powierzchniowym** oraz charakteryzują się bardzo wysoką wydajnością obróbki ubytkowej, w połączeniu z dużą trwałością i równomierną jakością powierzchni obrabianego przedmiotu.

Ściernice trzpieniowe o jakości specjalnej **z korundu mieszanego**, ziarno 30 (zgrubne), spoiwo ceramiczne. Ø chwytu 6 mm, długość chwytu 40 mm.

**Zastosowanie:**

Do obróbki zgrubnej **żeliwa** oraz **stali nierdzewnych (INOX)**.

Zalecana prędkość skrawania 40 – 50 m/s.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø główki: 16 mm

długość główki L<sub>1</sub>: 32 mm

Ø chwytu: 6 mm

**Opis techniczny**

długość główki L <sub>1</sub>	32 mm
Ø główki	16 mm
długość chwytu	40 mm
ziarnistość	zgrubny
Ø chwytu	6 mm
Materiały ściernie	korund zwykły (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	AW-AN
Rodzaj produktu	Ściernice trzpieniowe