

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, G: G3/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133330 G3/4
GTIN	4045197901194
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintownik uniwersalny, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

Zastosowanie:

Do cylindrycznych gwintów rurowych wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

• HSS E PM

liczba zwojów na cal: 14

Ø gwintu: 26,44 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 20 mm

Chwyt kwadratowy □: 16 mm

Ø otworu rdzenia: 24,5 mm

Opis techniczny

kąt nacięcia	8,31 stopni
Ø otworu rdzenia	24,5 mm
długość całkowita L	140 mm
Liczba ostrzy Z	2
Chwyt kwadratowy □	16 mm

liczba rowków wiórowych	2
Materiał ostrza 	HSS E PM
głębokość gwintu	79,32 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
Ø gwintu	26,44 mm
skok gwintu	1,814 mm
liczba zwojów na cal	14
wielkość gwintu	G3/4
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik