

**Garant****Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, G: G3/8 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133330 G3/8
GTIN	4045197901163
Klasa artykułu	111

**Opis****Wykonanie:**

**Gwintownik uniwersalny**, zaprojektowany do zastosowań w szerokim spektrum materiałów o dużym stopniu rzetelności procesowej.

- **materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższy stopień trwałości**
- **zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej**
- **specjalna geometra zapewnia optymalną ewakuację wiórów.**

**Zastosowanie:**

**Do cylindrycznych gwintów rurowych** wg DIN-ISO 228/1 (do połączeń bez uszczelniania gwintu).

Materiał ostrza

&nbsp;: HSS E PM

liczba zwojów na cal: 19

Ø gwintu: 16,66 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 12 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 15,25 mm

**Opis techniczny**

skok gwintu	1,337 mm
głębokość gwintu	49,98 mm
Ø otworu rdzenia	15,25 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D <sub>s</sub>	12 mm

liczba rowków wiórowych	2
liczba zwojów na cal	19
Chwył kwadratowy □	9 mm
kąt nacięcia	8,31 stopni
Ø gwintu	16,66 mm
Materiał ostrza &nbsp;	HSS E PM
długość całkowita L	100 mm
wielkość gwintu	G3/8
powłoka	AlTiX
Rodzaj gwintu	G
Kąt boku zarysu gwintu	55 stopni
norma	DIN 5156
Kształł nakroju	B
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Seria	GARANT Master Tap
Rodzaj produktu	gwintownik