

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap, AlTiX, UNC: 4-40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	133360 4-40
GTIN	4045197901637
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 40

Ø gwintu: 2,85 mm

długość całkowita L: 56 mm

Ø chwytu D_s: 3,5 mm

Chwyt kwadratowy □: 2,7 mm

Ø otworu rdzenia: 2,35 mm

Opis techniczny

głębokość gwintu	7,125 mm
Chwyt kwadratowy □	2,7 mm
Ø chwytu D _s	3,5 mm
kąt nacięcia	8 stopni
liczba zwojów na cal	40

Ø otworu rdzenia	2,35 mm
Rodzaj gwintu	UNC
liczba rowków wiórowych	2
Materiał ostrza 	HSS E PM
Ø gwintu	2,85 mm
norma	DIN 371
długość całkowita L	56 mm
Liczba ostrzy Z	2
skok gwintu	0,635 mm
wielkość gwintu	4-40 UNC
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	B
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 3xD przy otworze przelotowym
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik