

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNC: 1/4-20****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137870 1/4-20
GTIN	4045197901569
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 20

Ø gwintu: 6,35 mm

długość całkowita L: 80 mm

Ø chwytu D_s: 7 mm

Chwyt kwadratowy □: 5,5 mm

Ø otworu rdzenia: 5,1 mm

Opis techniczny

Rodzaj gwintu	UNC
Ø chwytu D _s	7 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Chwyt kwadratowy □	5,5 mm
liczba rowków wiórowych	2

norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E PM
skok gwintu	1,27 mm
liczba zwojów na cal	20
głębokość gwintu	15,875 mm
wielkość gwintu	1/4-20 UNC
długość całkowita L	80 mm
Liczba ostrzy Z	2
Ø gwintu	6,35 mm
Ø otworu rdzenia	5,1 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik