

Garant**Trzpień szlifierskie do marmurkowania, Ø główki: 50mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	552000 50
GTIN	4045197240002
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Walec z ziarna karborundowego ziarno 46 elastycznie wiązany tworzywem sztucznym (PU), naklejony na talerzyki z trzpieniem stalowym o średnicy 6 mm.

Zastosowanie:

Do dekoracyjnego marmurkowania stali, stali INOX, metali nieżelaznych.

Opis techniczny

długość chwytu	40 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	50 mm
długość główki	30 mm
Materiały ściernie	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC

Rodzaj produktu

Trzpień polerski

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
węglik spiekany (HM)	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		