

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AITiX, UNC: 7/8-9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137870 7/8-9
GTIN	4045197901620
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 9

Ø gwintu: 22,23 mm

długość całkowita L: 140 mm

Ø chwytu D_s: 18 mm

Chwyt kwadratowy □: 14,5 mm

Ø otworu rdzenia: 19,5 mm

Opis techniczny

wielkość gwintu	7/8-9 UNC
Ø chwytu D _s	18 mm
długość całkowita L	140 mm
Ø gwintu	22,23 mm

Rodzaj gwintu	UNC
kąt nacięcia	15 stopni
Liczba ostrzy Z	4
skok gwintu	2,822 mm
głębokość gwintu	55,575 mm
Materiał ostrza 	HSS E PM
liczba rowków wiórowych	4
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	19,5 mm
liczba zwojów na cal	9
Chwył kwadratowy □	14,5 mm
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik