

Garant**Gwintowniki maszynowe GARANT Master Tap HSSE-PM, AlTiX, UNC: 3/8-16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	137870 3/8-16
GTIN	4045197901583
Klasa artykułu	11I

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne, opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów grubozwojnych UNC wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNC

Materiał ostrza

 HSS E PM

norma: DIN 371

liczba zwojów na cal: 16

Ø gwintu: 9,53 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 10 mm

Chwyt kwadratowy □: 8 mm

Ø otworu rdzenia: 8 mm

Opis techniczny

norma	DIN 371
Materiał ostrza 	HSS E PM
Ø chwytu D _s	10 mm
liczba zwojów na cal	16

Rodzaj gwintu	UNC
Chwył kwadratowy □	8 mm
kąt nacięcia	15 stopni
Ø otworu rdzenia	8 mm
Liczba ostrzy Z	3
skok gwintu	1,587 mm
Ø gwintu	9,53 mm
głębokość gwintu	23,825 mm
wielkość gwintu	3/8-16 UNC
długość całkowita L	100 mm
liczba rowków wiórowych	3
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształł nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwył	chwył walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	niebieskie
Rodzaj produktu	gwintownik