




**Fibrowe krążki ściernie ZF 714, korund cyrkonowy (ZA), Ø 180 mm,  
ziarnistość: 40**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	566630 40
GTIN	4018875380970
Klasa artykułu	56V

### Opis

#### Wykonanie:

Wytrzymałe, ale bardzo giętkie **wulkanizowane krążki fibrowe**. Otwór 22,23 mm i nacięcie krzyżowe.

**Krążki fibrowe VSM ZF 714 o wysokiej wydajności szlifowania**, przy dobrej trwałości. Zimny szlif. Specjalnie do stali stopowych, metali nieżelaznych i żeliwa szarego.

Rodzaj ziarna: **korund cyrkonowy (ZA) z aktywną powłoką**.

#### Zastosowanie:

Do szlifierek kątowych o maks. prędkości obwodowej 80 m/s, z talerzami nr 566650 / 6670.

**Doszlifowania płaskich lub wypukłych powierzchni z dużą elastycznością.**

oznaczenie ziarnistości: ZA

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

Ø otworu: 22,23 mm

zoptymalizowane dla materiału: stal

zoptymalizowane dla materiału: INOX

maks. prędkość obwodowa: 80 m/s

### Opis techniczny

ziarnistość	40
-------------	----

Ø tarczy	180 mm
Materiały ściernie	Korund cyrkonowy (ZA)
oznaczenie ziarnistości	ZA
podłoże ścierniwa	Krażek fibrowy
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Atrybut nazwy produktu	Ø 180 mm
Ø otworu	22,23 mm
zoptymalizowane dla materiału	stal
zoptymalizowane dla materiału	INOX
maks. prędkość obwodowa	80 m/s
maksymalna prędkość obrotowa	8488 min <sup>-1</sup>

## Akcesoria

Talerze szlifierskie ISO elastyczne/gładkie Ø zewnętrzna 172 mm	566650 172
Talerze szlifierskie ISO średniotwarde/z żebrami chłodzącymi Ø zewnętrzna 172 mm	566670 172
Talerze szlifierskie twarde/z żebrami chłodzącymi Ø zewnętrzna 180 mm	566672 180