

Garant**GARANT Master Tap Gwintowniki maszynowe HSSE-PM, AlTiX, UNF: 5/8-18****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	138010 5/8-18
GTIN	4045197901804
Klasa artykułu	111

Opis**Wykonanie:**

Gwintowniki uniwersalne opracowane z myślą o pracy w szerokim spektrum materiałów z wysokim bezpieczeństwem obróbki.

- **Materiał skrawający HSS-E-PM zapewnia najwyższą odporność na zużycie.**
- **Zmniejszone wartości tarcia dzięki nowej powłoce wysokowydajnej.**
- **Specjalna geometria do optymalnego odprowadzania wiórów.**

Zastosowanie:

Do uniw. gwintów drobnozwojnych UNF wg ASME-B1.1.

Rodzaj gwintu: UNF

Materiał ostrza

 : HSS E PM

norma: DIN 376

liczba zwojów na cal: 18

Ø gwintu: 15,88 mm

długość całkowita L: 100 mm

Ø chwytu D_s: 12 mm

Chwył kwadratowy □: 9 mm

Ø otworu rdzenia: 14,5 mm

Opis techniczny

długość całkowita L	100 mm
Materiał ostrza :	HSS E PM
głębokość gwintu	39,7 mm

wielkość gwintu	5/8-18 UNF
Rodzaj gwintu	UNF
kąt nacięcia	15 stopni
liczba zwojów na cal	18
Ø gwintu	15,88 mm
norma	DIN 376
Ø otworu rdzenia	14,5 mm
liczba rowków wiórowych	3
skok gwintu	1,411 mm
Ø chwytu D _s	12 mm
Chwyt kwadratowy □	9 mm
Liczba ostrzy Z	3
Seria	GARANT Master Tap
powłoka	AlTiX
Kąt boku zarysu gwintu	60 stopni
Klasa tolerancji	2BX
Kształt nakroju	C
Kąt linii śrubowej	40 stopni
chwyt	chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów	do 2,5 x D przy otworach nieprzelotowych
kierunek skrawania	prawe
rodzaj narzędzia gwintującego	Gwintownik maszynowy pozwalający na bardzo dynamiczną obróbkę
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	gwintownik