



## Szczypce tnące boczne, chromowane izolowane zanurzeniowo wg VDE, długość całkowita: 180 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	725335 180
GTIN	4003773018179
Klasa artykułu	73F

### Opis

#### Wykonanie:

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC). **Uchwyty powlekane tworzywem sztucznym, do prac pod napięciem do 1000V wg DIN EN 60900 / VDE0682-201.** Szczypce polerowane, uchwyty powleczone tworzywem sztucznym, izolowane zanurzeniowo.

#### Norma:

**DIN ISO 5749**

#### Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

izolacja elektryczna: VDE 1000 V

do cięcia miękkiego drutu do  $\varnothing$ : 4 mm

do cięcia twardego drutu do  $\varnothing$ : 2,5 mm

### Opis techniczny

długość całkowita	180 mm
do cięcia twardego drutu do $\varnothing$	2,5 mm
do cięcia miękkiego drutu do $\varnothing$	4 mm
izolacja elektryczna	VDE 1000 V
norma	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
norma	DIN ISO 5749

Uchwyt	powlekane tworzywem sztucznym, izolowane zanurzeniowo
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 62 HRC).
materiał	Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju
powierzchnia	chromowane
mocne szczypce tnące boczne	nie
z dołączaną sprężyną rozwierającą	nie