

Garant**CC.T 060204, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260142 HB7035-1
GTIN	4045197873699
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060204 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7035-1
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min

Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia