

Garant**CCMT 09T302, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260056 HB7035-1
GTIN	4045197873705
Klasa artykułu	21G

Opis

CCMT 09T302 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: MF

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 2,5 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
promień naroża	0,2 mm
Łamacz wiórów	SS
głębokość skrawania a_p	0,2 - 2,5 mm
Gatunek	HB7035-1
Zastosowanie główne	P
Warunki skrawania	silnie załamane

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	MF
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia