

**Kompaktowe szczypce tnące CoBolt® z nasadkami, długość całkowita: 200mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	731740 200
GTIN	4003773047056
Klasa artykułu	73F

Opis**Wykonanie:**

ostrza pośrodkowe Dzięki specjalnemu przełożeniu duża wydajność przy relatywnie małym nakładzie siły. Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).

Szczypce chromowane, uchwyty z nasadkami z kilku rodzajów materiału.

Zastosowanie:

Do drutu o wytrzymałości do 2000 N/mm².

Materiał:

Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.

Opis techniczny

do miękkiego drutu stalowego do Ø	6 mm
do drutu stalowego o średniej twardości do Ø	5,2 mm
do drutu fortepianowego do Ø	3,6 mm
długość całkowita	200 mm
oznaczenie producenta	CoBolt®
ostrze	hartowane
Uchwyt	Tulejka wielokomponentowa
materiał	Stal elektrolityczna, chromowo-wanadowa
powierzchnia	czarny atramentowy
ze sprężyną rozwierającą	nie

Rodzaj produktu

Szczypce tnące