

Garant**CC.T 120408, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260160 HB7035-1
GTIN	4045197873798
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 120408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

Warunki skrawania	silnie załamane
Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia