

**CNMG 09T308, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250052 HB7035-1
GTIN	4045197873828
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 09T308 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2,5 mm
Gatunek	HB7035-1
promień naroża	0,8 mm
Zastosowanie główne	P

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 09T308
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia