

LINDSTRÖM

Boczne szczypce tnące do elem. elektr., główka spiczasta, szczęki wklęsłe, KW, długość całkowita: 110 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726420 110
GTIN	7314150051090
Klasa artykułu	73M

Opis**Wykonanie:**

Smukłe szczęki z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Czarna powierzchnia redukuje refleksy świetlne. Żółte nasadki z tworzywa sztucznego przewodzącego, ze sprężyną rozwierającą. **Zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)**. Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo, czerniona.
materiał: Wysokiej jakości stop stali
długość główki L₁: 10 mm
szerokość główki: 10 mm
do cięcia drutu miedzianego do Ø: 0,1 - 0,8 mm

Opis techniczny

do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,1 - 0,8 mm
szerokość główki	10 mm
długość całkowita	110 mm
długość główki L ₁	10 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
skos ostrza	Bez fazki ostrza

materiał	Wysokiej jakości stop stali
kształt główki	szpiczaste, wklęsłe
Uchwyt	Nakładki grubościennne z tworzywa sztucznego
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC).
powierzchnia	czernione
Atrybut nazwy produktu	KW
ze sprężyną rozwierającą	tak