

**Garant****CN.G 120404, Gatunek: HB7035-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	250156 HB7035-1
GTIN	4045197873859
Klasa artykułu	21G

## Opis

CN.G 120404 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 8 mmposuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

## Opis techniczny

posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	SM
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	4,25 mm

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia