

**CNMG 120416, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250328 HB7035-1
GTIN	4045197873927
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 120416 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 8 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

**Opis techniczny**

Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Łamacz wiórów	SG
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 8 mm

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
promień naroża	1,6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120416
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia