

Garant**CNMG 160616, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250172 HB7035-1
GTIN	4045197873972
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 160616 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,05 mm
promień naroża	1,6 mm
Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
Zastosowanie główne	P
Gatunek	HB7035-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160616
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia