

LINDSTRÖM

Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych, główka owalna, SFW, długość całkowita: 113 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726260 113
GTIN	7314150051199
Klasa artykułu	73M

Opis**Wykonanie:**

Smukłe szczęki z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Czarna powierzchnia redukuje refleksy świetlne. Żółte nasadki z tworzywa sztucznego przewodzącego, ze sprężyną rozwierającą. **Zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)**. Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo, czerniona.
materiał: Wysokiej jakości stop stali
szerokość główki: 12,5 mm
długość robocza: 12,5 mm
do cięcia drutu miedzianego do \varnothing : 0,2 - 1,6 mm

Opis techniczny

szerokość główki	12,5 mm
do cięcia drutu miedzianego do \varnothing	0,2 - 1,6 mm
długość całkowita	113 mm
długość robocza	12,5 mm
izolacja elektryczna	EGB/ESD
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza

materiał	Wysokiej jakości stop stali
kształt główki	owalne
Uchwyt	Nakładki grubościennne z tworzywa sztucznego
metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC)
powierzchnia	czernione
Atrybut nazwy produktu	SFW
ze sprężyną rozwierającą	tak