

Garant**CNMG 190624, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250176 HB7035-1
GTIN	4045197874016
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190624 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 8 mmposuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	1,6 mm
promień naroża	2,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	6,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,

Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	0,5 - 8 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia