

LINDSTRÖM

**Szczypce tnące, ukośno-czołowe do elem. elektr., z dł., półokrągłymi szczękami , SFW, długość całkowita: 118mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	726880 118
GTIN	7314150051427
Klasa artykułu	73M

**Opis****Wykonanie:**

Smukły kształt z precyzyjnie szlifowanymi, indukcyjnie hartowanymi ostrzami (63-65 HRC). Czarna powierzchnia redukuje refleksy świetlne. Żółte nasadki z tworzywa sztucznego przewodzącego, ze sprężyną rozwierającą. **Zapobiegają wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)**. Regulowany, precyzyjny przegub śrubowy dla zminimalizowania tarcia i optymalnego, osiowego ustawienia ostrzy.

**Materiał:**

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo, czerniona.

**Opis techniczny**

szerokość główki	10 mm
długość całkowita	118 mm
do cięcia drutu miedzianego do Ø	0,2 - 0,8 mm
długość główki	18 mm
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
skos ostrza	Bardzo drobny boczny skos ostrza
przegub	nastawne
wykonanie szczęk	długie, wklęsłe
Uchwyt	nasadki z tworzywa

metoda wykonania	Ostrza hartowane indukcyjnie (63 - 65 HRC).
materiał	specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	czernione
Atrybut nazwy produktu	SFW
ze sprężyną rozwierającą	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące