

**CNMG 190624, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250343 HB7035-1
GTIN	4045197874023
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 190624 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 8 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7035-1
posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SG
głębokość skrawania a_p	1,5 - 8 mm

promień naroża	2,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	1,6 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia