

**CNMM 120408, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250452 HB7035-1
GTIN	4045197874030
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMM 120408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SR

głębokość skrawania a_p : 2 - 10 mm

posuw f : 0,4 - 1,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	2 - 10 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P

Łamacz wiórów	SR
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMM 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia