

VBW**Nożyce dźwigniowe do sworzni UNIBOLT®, długość całkowita: 910mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	733500 910
GTIN	4005887563507
Klasa artykułu	73L

Opis

Wykonanie:

Główka nożowa z przełożeniem i uniwersalnymi nożami. Precyzyjna i łatwa regulacja noży za pomocą śrub mimośrodowych. Kuty ogranicznik z komfortowym amortyzatorem, lakierowane proszkowo ramiona rurowe z nasadkami z kilku rodzajów tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:

Do cięcia stali o normalnej i wysokiej wytrzymałości, do 48 HRC (wytrzymałość na rozciąganie ok. 1600 N/mm²)

Materiał:

Noże ze specjalnej stali narzędziowej, ostrza hartowane indukcyjnie.

Część zamienna:

Głowica frezowa zamienna nr 734110.

Opis techniczny

do prętów okrągłych do 19 HRC lub 800 N/mm ² do Ø	13 mm
długość całkowita	910 mm
do prętów okrągłych do 48 HRC lub 1 600 N/mm ² do Ø	9 mm
do prętów okrągłych do 40 HRC lub 1 200 N/mm ² do Ø	11 mm
wydajność skrawania	<48 HR
z ogranicznikiem	tak
oznaczenie producenta	UNIBOLT®
ostrze	hartowane

materiał	Specjalna stal narzędziowa
powierzchnia	z czerwonym lakierem
ze śrubą regulacyjną	tak
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

Akcesoria

Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami długość całkowita 910 mm	734110 910
---	------------