

# VBW

## Nożyce dźwigniowe do cięcia kratownic i płaskowników, długość całkowita: 840mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	738000 840
GTIN	4005887492401
Klasa artykułu	73L

### Opis

**Wykonanie:**

Główka nożyc z przełożeniem, kuty matrycowo łącznik, ogranicznik z bardzo dużym odcinkiem amortyzacji, lakierowane ramiona rurowe z nasadkami z kilku rodzajów tworzywa.

**Zastosowanie:**

Do cięcia płaskowników i kratownic stalowych o oczkach od 30×30 mm.

**Materiał:**

Noże ze stali wysokostopowej, kute matrycowo, ulepszone cieplnie i ostrza hartowane indukcyjnie.

**Część zamienna:**

Szczęki nożowe nr 738010.

### Opis techniczny

dla płaskownika do 20 HRC	40×4 mm
długość całkowita	840 mm
Rodzaj produktu	Szczypce tnące

### Akcesoria

Główki nożowe zamienne, komplet ze śrubami długość całkowita 840 mm	738010 840
---	------------

