

Garant**DCMT 11T308, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260361 HB7035-1
GTIN	4045197874177
Klasa artykułu	21G

Opis

DCMT 11T308 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$.	0,55 mm
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$.	2,75 mm

Łamacz wiórów	SS
Gatunek	HB7035-1
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia