


**DNMG 150608, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250660 HB7035-1
GTIN	4045197874252
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 150608 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035-1
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min

głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	SS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia