

**DNMG 150612, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250864 HB7035-1
GTIN	4045197874290
Klasa artykułu	21G

Opis

DNMG 150612 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mm

posuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SG
Głębokość skrawania $a_{p\min}$	0,8 mm
Gatunek	HB7035-1

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia