


KNUX 160405R, Gatunek: HB7035-1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251030 HB7035-1
GTIN	4045197874306
Klasa artykułu	21G

Opis

KNUX 160405R HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

posuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Gatunek	HB7035-1
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,5 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
Łamacz wiórów	SM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,35 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	prawe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160405R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia