

Garant**SCMT 09T304, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260742 HB7035-1
GTIN	4045197874405
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 09T304 HB7035-1 promień naroża: 0,4 mm
Gatunek: HB7035-1
Łamacz wiórów: SS
głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm
posuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	3,25 mm
Gatunek	HB7035-1
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 09T304
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia