

Garant**SNMG 120404, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251222 HB7035-1
GTIN	4045197874474
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120404 HB7035-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 6 mm

posuw f : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,15 - 0,5 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min

Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia