

**Garant****SNMG 120412, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251226 HB7035-1
GTIN	4045197874511
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SNMG 120412 HB7035-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 6 mm

posuw  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SM
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,15 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7035-1
promień naroża	1,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,8 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 6 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 320 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia