

Garant**SNMG 120412, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120412 HB7035-1 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
Gatunek	HB7035-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,8 mm
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm

Łamacz wiórów	SG
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120412
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia