

**Garant****SNMG 150616, Gatunek: HB7035-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	251332 HB7035-1
GTIN	4045197874566
Klasa artykułu	21G

## Opis

SNMG 150616 HB7035-1 promień naroża: 1,6 mm

Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 9 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

## Opis techniczny

Gatunek	HB7035-1
Łamacz wiórów	SG
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	1,05 mm
promień naroża	1,6 mm
Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,25 - 0,8 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 9 mm

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150616
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia