



Wybijaki zawleczek, wysoka jakość lakierowane proszkowo, Ø końcówki D: 5mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	746920 5
GTIN	7610733243464
Klasa artykułu	73B

Opis

Wykonanie:

Gruby trzon 8-kątny z trzpieniem walcowym. Równomiernie hartowany na wskroś na całej długości. Specjalne **ulepszanie cieplne wybijaka** zapobiega odpryskom. Średnica rzeczywista mniejsza o 0,05-0,5 mm od wymiaru nominalnego zapobiega zakleszczeniu się wybijaka w otworze.

Jakość specjalna, tzn. najwyższa możliwa twardość ostrza – ok. 59 HRC

– przy szczególnej udarności.

Materiał:

wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej, chromowany i pokryty lakierem proszkowym.

Opis techniczny

długość całkowita L1	150 mm
długość trzpienia L2	40 mm
Ø końcówki D	5 mm
Ø chwytu S	10 mm
twardość ostrza	59 HRC
materiał	Wysokiej jakości, ze specjalnej stali chromowo-wanadowej
powierzchnia	chromowany, pokryty lakierem proszkowym
Rodzaj produktu	Wybijaki zawleczek

