

Garant**SNMG 190624, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251338 HB7035-1
GTIN	4045197874603
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190624 HB7035-1 promień naroża: 2,4 mm

Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 260 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7035-1
Łamacz wiórów	SG
promień naroża	2,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\min}$.	1,6 mm
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	6,75 mm
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190624
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia