


Garant**SNMM 120412, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251386 HB7035-1
GTIN	4045197874610
Klasa artykułu	21G

Opis techniczny

promień naroża	1,2 mm
posuw f	0,4 - 1,2 mm/obr,
Zastosowanie główne	P
głębokość skrawania a_p	2 - 12 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 260 m/min
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
Gatunek	HB7035-1
Łamacz wiórów	SR
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMM 120412

liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia