

**Garant****TC.T 110202, Gatunek: HB7035-1**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	260980 HB7035-1
GTIN	4045197874658
Klasa artykułu	21G

## Opis

TC.T 110202 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

## Opis techniczny

Zastosowanie główne	P
Łamacz wiórów	SM
Gatunek	HB7035-1
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
promień naroża	0,2 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	2,75 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 320 m/min

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110202
liczba wymian/ostrzy	3
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia