

Garant**TCMT 110208, Gatunki: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260954 HB7035-1
GTIN	4045197874689
Klasa artykułu	21G

Opis

TCMT 110208 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
Łamacz wiórów	SS
Gatunek	HB7035-1

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 110208
liczba wymian/ostrzy	3
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia