

**VBMT 110304, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261144 HB7035-1
GTIN	4045197874788
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VBMT 110304 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

posuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
posuw $f$	0,05 - 0,2 mm/obr,
Gatunek	HB7035-1
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągly

Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
Zastosowanie główne	P
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia