

**Garant****VCMT 160402, Gatunki: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261370 HB7035-1
GTIN	4045197874887
Klasa artykułu	21G

**Opis**

VCMT 160402 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
Łamacz wiórów	SS
Gatunek	HB7035-1
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	P

posuw f	0,05 - 0,2 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160402
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia