

Garant**VNMG 160408, Gatunek: HB7035-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251804 HB7035-1
GTIN	4045197874962
Klasa artykułu	21G

Opis

VN.G 160408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 320 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Gatunek	HB7035-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 320 m/min
Zastosowanie główne	P

Łamacz wiórów	SM
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia