

**WNMG 060408, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 251954 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874993 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

WNMG 060408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

| | |
|--|-------------------|
| Zastosowanie główne | P |
| promień naroża | 0,8 mm |
| posuw f | 0,1 - 0,4 mm/obr, |
| Warunki skrawania | silnie załamane |
| Łamacz wiórów | SS |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 2 mm |
| Gatunek | HB7035-1 |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 120 - 350 m/min |

| | |
|---|--|
| głębokość skrawania a_p | 0,3 - 2 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,55 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | WNMG 060408 |
| liczba wymian/ostrzy | 6 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytki skrawająca do toczenia |