

**WNMG 080408, Gatunek: HB7035-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251964 HB7035-1
GTIN	4045197875037
Klasa artykułu	21G

**Opis**

WNMG 080408 HB7035-1 Gatunek: HB7035-1

Łamacz wiórów: SS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 120 - 350 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Warunki skrawania	silnie załamane
promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	SS
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Gatunek	HB7035-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia