

HOLEX®**Szmatki z włókniny ścierniej, 152×229 mm, struktura włókniny: 220****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	556015 220
GTIN	4045197525871
Klasa artykułu	52M

Opis**Wykonanie:**

Nylonowa włóknina nasycona spoiwem z żywic syntetycznych, zawierających ścierniwo.

Zalety:

- **dostosowuje się do ukształtowania powierzchni**
- **otwarta struktura włókniny zapobiega zatykaniu się i redukuje wytwarzanie się ciepła**
- **równomierny, powtarzalny obraz obróbki**
- **zastosowanie na sucho i na mokro**
- **nie zawiera składników powodujących korozję.**

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego, z uchwytem nr 556020 albo przy zastosowaniu szlifierek oscylacyjnych.

Średnie / średniodrobne: uniwersalne do usuwania rdzawych nalotów, lekkich zabrudzeń i zabarwień do szlifowania wykańczającego wstępnie szlifowanych lub szczotkowanych powierzchni albo do odtłuszczania i czyszczenia przed lakierowaniem.

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

porównanie ziarnistości: 240 - 280

ziarnistość: średnie

wersja: A Fine

kolor: zielone

Opis techniczny

porównanie ziarnistości	240 - 280
struktura włókniny	220
ziarnistość	średnie

kolor	zielone
wersja	A Fine
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
szerokość	152 mm
długość	229 mm
Atrybut nazwy produktu	152×229 mm

Aksesoria

Trzpień	556030
Uchwyt ręczny	556020