

martor**Nożyce ochronne SECUMAX, Długość całkowita: 216 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	769245 216
GTIN	4002632921339
Klasa artykułu	76F

Opis**Wykonanie:**

Ergonomiczny chwyt 2-komponentowy. Ostrza z nierdzewnej stali szlachetnej, zapewniające bardzo dobry efekt skrawania i długą trwałość. Specjalne zaszlifowanie ostrzy chroni przed obrażeniami ciętymi, zaś zaokrąglone końce zmniejszają ryzyko ułknięcia. Z obrotowymi korbami do drutów i kabli oraz z pazurami do otwierania zamknięć.

Zastosowanie:

Papier, karton, kartonaże, materiał, folia itp.

Opis techniczny

długość całkowita	216 mm
wykonanie uchwytu	ergonomiczne, chwyt z 2 rodzajów tworzywa
materiał	stal stopowa odporna na korozję

Akcesoria

Etui na pasek z klipsem Typ L	842200 L
Etui na pasek z klipsem Typ M	842200 M