



Precyzyjna giętarka kątowa, komplet, z osprzętem, maks. wysokość mierzonego przedmiotu: 35 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	823600 35
GTIN	2050001932709
Klasa artykułu	86K

Opis

Wykonanie:

Łatwa w obsłudze i wydajna giętarka do dokładnego gięcia różnych profili pod kątem do 180°. Bezpieczne i mocne mocowanie profili. Powtarzalne gięcie dzięki precyzyjnym przyrządom do gięcia i mocowania. **Ograniczniki kątowe i wzdużne umożliwiające szybką pracę** i dokładne gięcie. Płynna praca również w wypadku pełnych profili, dzięki **obrotowemu talerzowi na łożyskach igiełkowych** (wielk. 60 i 100).

Zastosowanie:

Dokładne i łatwe w obsłudze gięcie na zimno i na gorąco (kąąt gięcia 0 – 180°), zarówno z użyciem progu gnącego pod kątem ostrym, jak i różnych promieni gięcia.

Pasuje do :

Imadła

w dostawie::

1 próg gnący ostrokrawędziowy, 90° nr 823601, wielk. 0, 1 próg gnący (r = 6 mm), 180°, 1 ogranicznik kąta, 1 ogranicznik długości, 1 dźwignia obsługi, 1 klucz SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

wskazówka:

Inne progi gnące zob. nr 823601 – 823604.

szerokość: 280 mm

głębokość: 150 mm

wysokość: 92 mm

maks. grubość giętego płaskownika (na zimno): 35×4 / 9×9 mm

maks. grubość giętego płaskownika (na gorąco): 36×6 / 11×11 mm

maks. grubość gięcia prętów okrągłych (na zimno) Ø: 10 mm

Opis techniczny

masa	9,3 kg
wysokość	92 mm
maks. grubość giętego płaskownika (na gorąco)	36×6 / 11×11 mm
Maks. wysokość mierzonego przedmiotu	35 mm
głębokość	150 mm
szerokość	280 mm
maks. grubość giętego płaskownika (na zimno)	35×4 / 9×9 mm
maks. grubość gięcia prętów okrągłych (na zimno) Ø	10 mm

Akcesoria

Zginadło Promień 2,5	823601 2,5
Zginadło Promień 4	823601 4
Zginadło Promień 0	823601 0
Zginadło Promień 10	823601 10